

VBW**Cortapernos con cuchillas acodadas, Longitud total: 610mm**

Datos de pedido

Número de pedido	733000 610
GTIN	4005887367303
Clase de artículo	73L

Descripción

Ejecución:

Cabezal con cuchillas **acodadas** y transmisión. Reajuste preciso y fácil de las cuchillas mediante tornillos excéntricos. Forjado en estampa, tope limitador con zona de amortiguación extragrande, brazos tubulares pintados con cubiertas de varios componentes.

Aplicación:

Para cortar hierros de armado etc. con una resistencia de hasta 48 HRC (resistencia tracción aprox. 1600 N/mm²).

Material:

Cuchillas de acero herramental especial, filos templados de forma inductiva adicionalmente.

Descripción técnica

para acero redondo hasta 48 HRC o 1600 N/mm ² hasta Ø	7 mm
Longitud total	610 mm
para acero redondo hasta 40 HRC o 1200 N/mm ² hasta Ø	8 mm
para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm ² hasta Ø	9 mm
Tipo de producto	Alicate cortante

Accesorios

733110 610

Cabezal de corte de recambio completo con tornillos
Longitud total 610 mm
