

VBW**Cortador de enrejados de armadura, Longitud total: 950mm****Datos de pedido**

Número de pedido	737200 950
GTIN	4005887426901
Clase de artículo	73L

Descripción**Ejecución:**

Cabezal de corte especial de gran resistencia, con transmisión, para cortar enrejados de armadura. Pieza intermedia forjada en estampa con tornillo de regulación para el ajuste preciso de las cuchillas, tope limitador forjado, brazos tubulares pintados con cubiertas de varios componentes.

Aplicación:

Para cortar esteras de acero de construcción y aceros redondos hasta una resistencia a la tracción de 1.600 N/mm².

Material:

Cabezal de corte de acero herramental especial, filos templados por inducción adicionalmente.

Pieza de repuesto:

Fresa portaplacas de recambio n.º 737210. Tornillo de recambio n.º 737220. Tornillo de ajuste de recambio n.º 737230.

Nota:

Para el corte de \varnothing 8mm / 48HRC se debería reposicionar varias veces.

Descripción técnica

Longitud total	950 mm
para barras individuales hasta 48 HRC o 1600 N/mm ²	6 mm
Para barras dobles hasta 40 HRC o 1200 N/mm ²	2×8 mm
para barras individuales hasta 40 HRC o 1200 N/mm ²	9 mm
para barras individuales hasta 19 HRC o 800 N/mm ²	11 mm

Tipo de producto

Alicate cortante

Accesorios

Juego de tornillos de repuesto, con tuercas 3 piezas Tipo 950

737220 950

Cabezal de corte de recambio completo con tornillo de las cuchillas Longitud total 950 mm

737210 950

Tornillo de ajuste de recambio con tuerca Tipo 950

737230 950