

**Soporte para destornilladores dinámicos, Par de giro máximo: 500cNm****Datos de pedido**

Número de pedido	659991 500
GTIN	2050001922328
Clase de artículo	66F

Descripción**Idóneo para:**

Varillas intercambiables para Torx® n.º 659995 y Torx Plus® n.º 659996 y surtido n.º 659990.

Descripción técnica

Par máximo	500 cNm
Intervalo de par	60 - 500 cNm
Precisión de medición par de giro	±6 %
Intervalo de par	0,6 - 5 Nm
Lectura conmutable	Nm
Longitud total L	131,4 mm
Procedimiento de medición	Par de giro
Respuesta	activadora
Posibilidad de regulación valor de disparo	preajustado

Forma de conexión	cuchilla intercambiable
Principio de disparo	Activación mecánica de recorrido corto
Ajuste del valor de disparo	preajustado
Serie	Dinaplus
Dirección de apriete	Apriete a la derecha
Datos protocolables	no
Señalización de disparo	háptico
Técnica de medición	mecánico
Par de giro ajustado fijo	sí
Tipo de producto	atornillador dinamométrico