



Llave inglesa con mordaza reversible, Longitud total: 255mm



Datos de pedido

Número de pedido	813930 255
GTIN	7314150056361
Clase de artículo	83F

Descripción

Ejecución:

Con mango ergonómico de elastómero termoplástico. Posición de la boca 15°. Forjada en estampa, templada y cromada. Mediante inversión de la mordaza dentada móvil, la **llave inglesa** se convierte en **tenaza para tubos**. La mordaza dentada, templada por inducción, garantiza un agarre seguro.

Norma:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Descripción técnica

Ancho de llave máximo	33 mm
Longitud total	255 mm
Longitud total	10 pul
Peso	430 g
Norma	ISO 6787
Norma	ASME B107.8M-2003
Posición de la boca	15 grados
Procedimiento de fabricación	templado con precisión y con protección antioxidante
Material	Aleación de acero de alto rendimiento
Superficie	cromado

exento de chispas	no
Garras reversibles	sí
Graduación	sí
Función de carraca	no
Funda del mango	sí
Tipo de producto	Llave inglesa