



Destornillador para Phillips, con varilla redonda de acero, Tamaño de ranura en cruz: 1



Datos de pedido

Número de pedido	668260 1
GTIN	4013288191168
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con **zonas blandas integradas**, que facilita la transmisión del par y por lo tanto actúa protegiendo la mano y el brazo.

Varilla Wera Lasertip de acero especial de alta aleación con **punta de salida microrrugosa**, recubierta de níquel por procedimientos químicos. (tam. 0, 1S, 2S sin Lasertip, con punta de salida negra).

Para Ø de tornillos: 2,1 – 3 mm

Longitud de cuchilla cortante: 80 mm

Longitud total: 178 mm

Punta de varilla: Lasertip

Descripción técnica

Punta de varilla	Lasertip
Longitud total	178 mm
Tamaño de ranura en cruz	1
Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Para Ø de tornillos	2,1 – 3 mm
Quality Dress	350 PH
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Tipo de producto	Destornilladores

