

Garant**Fresas de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG1294 20
GTIN	4045197907837
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Medidas constructivas similares a **DIN 6527**. Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Como n.º 202294.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	20 mm
Tolerancia Ø nominal	e8
Ø de cuello D_1	19,7 mm
Avance f_z para fresado de ranuras en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Ø de mango D_s	20 mm
Forma del mango	HB
Longitud de filo L_c	38 mm
Anchura del chaflán angular con 45°	0,5 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical

Longitud total L	104 mm
Avance f_z para contornear en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Voladizo L_1 incl. cuello	54 mm
Número de dientes Z	3
Ángulo de hélice	45 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Contenido	5
Recubrimiento	AlCrN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,5×D al contornear
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	280 m/min	N
Aluminio $> 10 \%$ Si	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Acero $< 500 \text{ N/mm}^2$	adecuado	120 m/min	P
Acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	adecuado	110 m/min	P
Acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	adecuado	100 m/min	P
Acero $< 1100 \text{ N/mm}^2$	adecuado	70 m/min	P
Acero $< 1400 \text{ N/mm}^2$	adecuado con restricciones	60 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	adecuado	70 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	adecuado con restricciones	50 m/min	M

GG(G)	adecuado	90 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuada con restricciones		
Aire	adecuado		

Accesorios

Fresa de MDI Ø e8 DC 20 mm

202294 20