

MIRKA**Muela ABRALON™, Ø 150 mm, Tamaño de grano: 4000****Datos de pedido**

Número de pedido	567900 4000
GTIN	6416868728644
Clase de artículo	56M

Descripción**Ejecución:**

El sistema de acabado patentado ABRALON™ consiste en una red tejida con recubrimiento de carburo de silicio sobre una delgada base de espuma. Ofrece las siguientes ventajas:

- **La red de rectificado permite la libre circulación de agua y aire, el polvo de amoladura se elimina eficazmente.**
- **Alta efectividad – tiempo de trabajo reducido y larga vida útil.**

Aplicación:

Para la **rectificación manual y mecanizada en seco y en húmedo** de contornos, formas, metales **con altas exigencias hacia la superficie** hasta el pulido previo.

Descripción técnica

Tamaño de grano	4000
Ø de muela	150 mm
Serie	ABRALON™
Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Soporte del abrasivo	Red tejida
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %

Atributo del nombre de producto	Ø 150 mm
Máquina de accionamiento	Lijadora excéntrica
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Plato lijador con adherencia de PU Perforación múltiple Ø exterior 150 mm	567887 150
Plato lijador con adherencia de PU Ø exterior 150 mm	567885 150
Plato apoyo de PU agujeros Ø exterior 147 mm	567990 147