

Garant**Broca corta HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 8,3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	113140 8,3
GTIN	4045197003881
Clase de artículo	11B

Descripción**Ejecución:**

Especialmente **robusto y estable** gracias al **espesor de alma reforzado**. Perfiles rectificadas, con alta precisión de concentricidad.

Con afilado forma S (especial).

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2– 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:**Profundidad de perforación máxima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Descripción técnica

Ø nominal D_c	8,3 mm
Longitud de la ranura de viruta L_c	37 mm
Número de filos Z	2
Avance f en acero < 750 N/mm ²	0,1 mm/rev,
Tolerancia Ø nominal	h8
Ø de mango D_s	8,3 mm
Longitud total L	79 mm
Norma	DIN 1897
Profundidad de perforación máxima recomendada L_2	24,6 mm
Ángulo de punta	130 grados

Mango	Mango cilíndrico
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	HSS Co 8
Tipo	FS
Ángulo de hélice	38 grados
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	87 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	56 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	50 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	50 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	35 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	30 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	6 m/min	S
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		