




## HOLEX Pro Steel Fresas de desbastar MDI HPC, TiAlN, Ø DC: 11,7mm



### Datos de pedido

Número de pedido	GG1414 11,7
GTIN	4045197908230
Clase de artículo	GGN

### Descripción

#### Ejecución:

Para **desbastado y acabado**.

Puntas 1×D en materiales sólidos **con valores de avance máximos** y gran suavidad de marcha.

**Como n.º 202414.**

#### Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, destalonado excéntrico, espacios de viruta grandes.

### Descripción técnica

Ø de cuello D <sub>1</sub>	11,2 mm
Avance f <sub>z</sub> para contorneo en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm
Tolerancia Ø nominal	0 / -0,03
Avance f <sub>z</sub> para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Longitud total L	83 mm
Ø de corte D <sub>c</sub>	11,7 mm
Longitud de filo L <sub>c</sub>	26 mm
Número de dientes Z	3

Anchura del chaflán angular con 45 °	0,3 mm
Voladizo L <sub>1</sub> incl. cuello	38 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Ø de mango D <sub>s</sub>	12 mm
Ángulo de hélice	45 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Contenido	5
Serie	Pro Steel
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a <sub>e</sub> en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Anchura de ataque a <sub>e</sub> en la operación de fresado	0,4×D al contornear
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa angular

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	240 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	220 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	80 m/min	M

GGG	adecuado	190 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

## Accesorios

Fresas de desbastar MDI HOLEX Pro SteelHPC Ø DC 11,7 mm

202414 11,7