



## Llave dinamométrica provista de reloj con escala graduada, Par máximo: 280Nm



### Datos de pedido

Número de pedido	655500 280
GTIN	4580135821061
Clase de artículo	66F

### Descripción

**Ejecución:**

De un brazo; de forma constructiva delgada y con reloj con escala graduada claramente legible. Cuerpo completamente de acero, cromado con cuadrado de accionamiento fijo para insertos de llave de vaso.

**Unidad de medida:** Nm.

**Función:**

El valor obtenido se puede leer en el reloj comparador durante la operación, mientras que el valor final queda fijo en indicador de seguimiento para lectura posterior.

**Aplicación:**

Para el apriete individual controlado, así como para mediciones de control.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Datos de aplicación:****Leyenda para dibujo y fórmula:**

$l_1$  = longitud de la palanca sin herramienta insertable

$l_2$  = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica

$l_3$  = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica

$l_4$  = calibre de puntas de la herramienta insertable

L = longitud total de la herramienta

$T_1$  = par de giro a ajustar

$T_2$  = par de giro prescrito

**Nota:**

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

### Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Par máximo	280 Nm
Peso	1650 g
Display	analógico
Precisión de medición par de giro	±3 %
Dirección de apriete	Apriete a derecha y a izquierda
Graduación de la escala 1 marca de graduación =	5 Nm
Intervalo de par	35 - 280 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Posibilidad de regulación valor de disparo	no ajustable
Forma de conexión	Cuadrado de accionamiento (carraca)
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l <sub>3</sub> ]	600 mm
Longitud total L	691 mm
Lectura conmutable	Nm
Ajuste del valor de disparo	Indicador de seguimiento
Respuesta	Indicadora
Procedimiento de medición	Par de giro
Calibración	O3
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Datos protocolables	no
Técnica de medición	mecánico
Señalización de disparo	háptico
Función de doblado	no
Función slipper	no
QuickRelease/ función de cambio rápido	no
Indicador de seguimiento	sí
Tipo de producto	Llave dinamométrica

## Servicios

Calibración Llave dinamométrica por ambos lados Par  
máximo 400/2 Nm

020030 400/2

Calibración DAkkS Llave dinamométrica de dos lados Par  
de giro máximo 1000/2 Nm

020040 1000/2