



## Llave dinamométrica provista de reloj con escala graduada, Par máximo: 2100Nm



### Datos de pedido

Número de pedido	655500 2100
GTIN	2050001017031
Clase de artículo	66F

### Descripción

#### Ejecución:

De un brazo; de forma constructiva delgada y con reloj con escala graduada claramente legible. Cuerpo completamente de acero, cromado con cuadrado de accionamiento fijo para insertos de llave de vaso.

**Unidad de medida:** Nm.

#### Función:

El valor obtenido se puede leer en el reloj comparador durante la operación, mientras que el valor final queda fijo en indicador de seguimiento para lectura posterior.

#### Aplicación:

Para el apriete individual controlado, así como para mediciones de control.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Datos de aplicación:

##### Leyenda para dibujo y fórmula:

$l_1$  = longitud de la palanca sin herramienta insertable

$l_2$  = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica

$l_3$  = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica

$l_4$  = calibre de puntas de la herramienta insertable

L = longitud total de la herramienta

$T_1$  = par de giro a ajustar

$T_2$  = par de giro prescrito

#### Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

### Descripción técnica

Peso	12000 g
Par máximo	2100 Nm
Display	analógico
Cuadrado de accionamiento	1 pul
Precisión de medición par de giro	±3 %
Dirección de apriete	Apriete a derecha y a izquierda
Graduación de la escala 1 marca de graduación =	20 Nm
Intervalo de par	200 - 2100 Nm
Ajuste del valor de disparo	Indicador de seguimiento
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l <sub>3</sub> ]	2000 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Longitud total L	2140 mm
Lectura conmutable	Nm
Respuesta	Indicadora
Procedimiento de medición	Par de giro
Forma de conexión	Cuadrado de accionamiento (carraca)
Posibilidad de regulación valor de disparo	no ajustable
Calibración	O3
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Datos protocolables	no
Señalización de disparo	háptico
Técnica de medición	mecánico
Función de doblado	no
Función slipper	no
QuickRelease/ función de cambio rápido	no
Indicador de seguimiento	sí
Tipo de producto	Llave dinamométrica

