

3M Scotch-Brite™

## Muela de desbarbado compacta Rapid Cut (Cubitron™ II), RC-UW, Ø de muela x Anchura x Ø de perforación: 152X25X25 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	568725 152X25X25
GTIN	50051115667416
Clase de artículo	53M

### Descripción

#### Ejecución:

Las muelas compactas de material no tejido generan un **acabado reproducible**, ya que siempre hay grano abrasivo fresco actuando. **Sin modificación de la geometría de la pieza, sin formación de estrías de rectificado, larga vida útil.**

**Tela no tejida prensada con grano de cerámica agresivo Cubitron™ II.**

#### Aplicación:

Para **pesados trabajos de desbarbado** con un claro **aumento de la tasa de eliminación** en comparación con las muelas compactas arrolladas. Estabilidad de los cantos muy elevada.

En **máquinas de eje fijo** o rectificadoras manuales con mandrino de sujeción n.º 556380 tam. 1 – 2 y brida reductora n.º 568782. Rectificador de muelas abrasivas ajustado n.º 568785.

Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Ø de perforación: 25 mm

Grado de finura: extra basto

Grado dureza: duro

Anchura: 25 mm

Ø de perforación: 25 mm

Ejecución: 7C extra coarse

### Descripción técnica

Grado de finura	extra basto
Ejecución	7C extra coarse
Grado dureza	duro
Ø de muela	152 mm
Ø de perforación	25 mm
Anchura	25 mm
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Atributo del nombre de producto	RC-UW
Quality Dress	RC-UW

---

## Accesorios

Par de brid as de aluminio adecuado para Ø de agujero 25 mm

568782 25