

3M Scotch-Brite™

Muela de desbarbado compacta (SiC), DB-WL, Ø de muela×Anchura×Ø de perforación: 203X51X76mm**Datos de pedido**

Número de pedido	568731 203X51X76
GTIN	048011187679
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Las muelas compactas de material no tejido generan un **acabado reproducible**, ya que siempre hay grano abrasivo fresco actuando. **Sin modificación de la geometría de la pieza, sin formación de estrías de rectificado, larga vida útil.**

Aplicación:

En **máquinas de eje fijo** o rectificadoras manuales con mandrino de sujeción n.º 556380 tam. 1 – 2 y brida reductora n.º 568782. Rectificador de muelas abrasivas ajustado n.º 568785.

Muela de desbarbado de tela no tejida arrollada. **Para eliminar rebabas grandes** en piezas prensadas, para **redondear** molduras cóncavas y cantos sin formación de rebabas secundarias.

Descripción técnica

Ejecución	9S fine
Grado de finura	fino
Grado dureza	extradura
Ø de muela	203 mm

Ø de perforación	76 mm
Anchura	51 mm
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC)
Atributo del nombre de producto	DB-WL
Quality Dress	DB-WL
Tipo de producto	Muela compacta

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

568782 76

Par de bridas de aluminio adecuado para \varnothing de agujero 76 mm
