

HOLEX

Llave dinamométrica provista de reloj con escala graduada, Par máximo: 700Nm



Datos de pedido

Número de pedido	655520 700
GTIN	4045197549983
Clase de artículo	62E

Descripción

Ejecución:

De un brazo; de forma constructiva delgada y con reloj con escala graduada claramente legible. Cuerpo completamente de acero, cromado con cuadrado de accionamiento fijo para insertos de llave de vaso.

Unidades de medida: Nm Mango metálico moleteado.

Función:

El valor obtenido se puede leer en el reloj comparador durante la operación, mientras que el valor final queda fijo en indicador de seguimiento para lectura posterior.

Aplicación:

Para el apriete individual controlado, así como para mediciones de control.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:**Leyenda para dibujo y fórmula:**

l_1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable

l_2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica

l_3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica

l_4 = calibre de puntas de la herramienta insertable

L = longitud total de la herramienta

T_1 = par de giro a ajustar

T_2 = par de giro prescrito

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descripción técnica

Par máximo	700 Nm
Peso	5500 g
Display	analógico
Cuadrado de accionamiento	3/4 pul
Precisión de medición par de giro	±4 %
Dirección de apriete	Apriete a derecha y a izquierda
Graduación de la escala 1 marca de graduación =	10 Nm
Intervalo de par	140 - 700 Nm
Forma de conexión	Cuadrado de accionamiento (carraca)
Posibilidad de regulación valor de disparo	no ajustable
Longitud total L	1260 mm
Respuesta	indicadora
Procedimiento de medición	Par de giro
Ajuste del valor de disparo	Indicador de seguimiento
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l ₁]	1065,5 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Lectura conmutable	Nm
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l ₃]	1150,5 mm
Calibración	O3
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Datos protocolables	no
Señalización de disparo	óptica
Técnica de medición	mecánico
Tipo de producto	Llave dinamométrica

Servicios

Calibración Llave dinamométrica por ambos lados Par máximo 1000/2 Nm

020030 1000/2

Calibración DAkkSLlave dinamométrica de dos lados Par
de giro máximo 1000/2 Nm

020040 1000/2