



Maleta estanca al agua "Explorer", Tipo: 4820



Datos de pedido

Número de pedido	692930 4820
GTIN	8024482008684
Clase de artículo	64A

Descripción

Ejecución:

Maleta extremadamente rígida de plástico muy resistente a los golpes, con moldes de espuma preperforados. Provista de cierre con candado n.º 085830 – 085875. Grosor de pared elevado en toda la superficie para una estabilidad elevada. Estanca a la presión y resistente a los productos químicos. Resistente a temperaturas de –33 a 90 °C.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para protección, embalaje y transporte de piezas y aparatos delicados.

Nota:

Se suministran maletas en muchos otros tamaños, variedad de equipamiento y accesorios a petición.

Características del maletín: apto para llevar en avión

Clase de protección IP: IP 67

Medida exterior longitud: 520 mm

Medida exterior anchura: 435 mm

Medida exterior altura: 230 mm

Medida interior Longitud: 480 mm

Medida interior Anchura: 370 mm

Medida interior Altura: 205 mm

Descripción técnica

Medida exterior altura	230 mm
Medida interior Altura	205 mm
Medida exterior anchura	435 mm
Carga máxima	24,7 kg
Peso	4,2 kg
Medida exterior longitud	520 mm
Número de cierres	2
Medida interior Anchura	370 mm
Medida interior Longitud	480 mm
Volumen	35,5 l
Clase de protección IP	IP 67
Características del maletín	resistente a los golpes
Características del maletín	apilable
Características del maletín	apto para llevar en avión
Tipo de producto	Sistema de transporte para herramientas