



Maleta estanca al agua "Explorer", Tipo: 5326



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 692930 5326 |
| GTIN | 8024482177014 |
| Clase de artículo | 64A |

Descripción

Ejecución:

Maleta extremadamente rígida de plástico muy resistente a los golpes, con moldes de espuma preperforados. Provista de cierre con candado n.º 085830 – 085875. Grosor de pared elevado en toda la superficie para una estabilidad elevada. Estanca a la presión y resistente a los productos químicos. Resistente a temperaturas de –33 a 90 °C.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para protección, embalaje y transporte de piezas y aparatos delicados.

Nota:

Se suministran maletas en muchos otros tamaños, variedad de equipamiento y accesorios a petición.

Descripción técnica

| | |
|---------|---------|
| Volumen | 53 l |
| Peso | 11,3 kg |

| | |
|-----------------------------|---|
| Medida exterior altura | 292 mm |
| Medida interior Anchura | 405 mm |
| Medida exterior anchura | 475 mm |
| Medida interior Altura | 250 mm |
| Número de ruedas | 2 |
| Medida interior Longitud | 538 mm |
| Medida exterior longitud | 627 mm |
| Carga máxima | 37,2 kg |
| Número de cierres | 4 |
| Número de asas laterales | 2 |
| Clase de protección IP | IP 67 |
| Características del maletín | resistente a los golpes |
| Características del maletín | apilable |
| Características del maletín | apto para llevar en avión |
| Tipo de producto | Sistema de transporte para herramientas |