

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Cepillo cónico acodado Trenzado alterno, alambre de acero 0,50 mm, Ø del cepillo D1× rosca M: 115XM14mm



Datos de pedido

Número de pedido	571305 115XM14
GTIN	4017359370124
Clase de artículo	57L

Descripción

Ejecución:

Cepillo cónico acodado, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Aplicación:

Trenzado alterno (derecha / izquierda) para mayor agresividad en el caso de difíciles trabajos de cepillado. Muy adecuado para el uso en esquinas y cantos con marcha suave.

Ideal para el mecanizado de posiciones difícilmente accesibles y para trabajos de cepillado pesados, como p. ej. decapado, desoxidado, descoricado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.

Con **rosca interior M14**, para el alojamiento directo **en amoladoras angulares.**

Descripción técnica

Grosor de las cerdas	0,5 mm
Número de trenzados	20
Ø del cepillo D ₁	115 mm
Longitud de guarnición H ₁	24 mm
Velocidad de giro máxima	12500 min ⁻¹

Anchura de los filamentos L ₁	12 mm
Rosca M	M14
Material dotación	Alambre de acero
Trenzado	Trenzado alterno
Tipo de producto	Cepillo cónico