

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular de una sola hilera microabrasivo 0,6 mm, SiC 120, Ø del cepillo D1 x ancho del cepillo: 150X14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	570320 150X14
GTIN	4017359136294
Clase de artículo	57L

**Descripción****Ejecución:**

**Cepillos de una sola hilera** con material de dotación ondulado.

**Aplicación:**

Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc. Los cepillos de una sola hilera se pueden montar por yuxtaposición para formar **rodillos de anchura variable**. Para el uso individual en máquinas rectificadoras.

**Descripción técnica**

Ø de taladrado máximo hasta	30 mm
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	32 mm
Velocidad de giro máxima	6000 min <sup>-1</sup>
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	150 mm
Anchura del cepillo	14 mm
Ø de la perforación d <sub>1</sub>	12 mm

Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC) veteadado
Material dotación	microabrasivo, nailon de rectificado
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Grosor de las cerdas	0,6 mm
Tipo de producto	Cepillo circular