

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY

## Cepillo circular de alambre Alambre acero 0,30 / 0,35 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 100X20mm



### Datos de pedido

Número de pedido	570100 100X20
GTIN	4017359004463
Clase de artículo	57L

### Descripción

#### Ejecución:

Alambre montado a presión en cuerpo de acero. **Gran densidad de la guarnición**, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a **anillos reductores intercambiables** (incluido en el volumen de suministro).

#### Aplicación:

Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible.  
 Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc.

### Descripción técnica

Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	23 mm
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	100 mm
Ø de anillo de reducción	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Velocidad de giro máxima	8000 min <sup>-1</sup>
Anchura del cepillo	19 mm
Ø de la perforación d <sub>1</sub>	30 mm

Tipo de producto

Cepillo circular