



Maleta estanca al agua "Explorer", Tipo: 5833



Datos de pedido

Número de pedido	692930 5833
GTIN	8024482008769
Clase de artículo	64A

Descripción

Ejecución:

Maleta extremadamente rígida de plástico muy resistente a los golpes, con moldes de espuma preperforados. Provista de cierre con candado n.º 085830 – 085875. Grosor de pared elevado en toda la superficie para una estabilidad elevada. Estanca a la presión y resistente a los productos químicos. Resistente a temperaturas de –33 a 90 °C.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para protección, embalaje y transporte de piezas y aparatos delicados.

Nota:

Se suministran maletas en muchos otros tamaños, variedad de equipamiento y accesorios a petición.

Descripción técnica

Carga máxima	62 kg
Número de ruedas	2

Peso	12,7 kg
Número de asas laterales	2
Medida exterior longitud	670 mm
Número de cierres	4
Medida interior Anchura	440 mm
Volumen	84,2 l
Medida interior Longitud	580 mm
Medida exterior altura	372 mm
Medida exterior anchura	510 mm
Medida interior Altura	330 mm
Clase de protección IP	IP 67
Características del maletín	resistente a los golpes
Características del maletín	apilable
Características del maletín	apto para llevar en avión
Tipo de producto	Sistema de transporte para herramientas