

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular Alambre de acero 0,50 mm, Ø del cepillo D1× Ø de perforación d1/rosca M: 200X22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	571200 200X22
GTIN	4017359013779
Clase de artículo	57L

**Descripción****Ejecución:**

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

**Aplicación:**

**Trenzado a la izquierda**, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.

Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descoricado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.

**Descripción técnica**

Ø del cepillo D <sub>1</sub>	200 mm
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Velocidad de giro máxima	9000 min <sup>-1</sup>
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	41 mm
Número de trenzados	36

Anchura de los filamentos L <sub>1</sub>	14 mm
Ø de la perforación d <sub>1</sub>	22 mm
Material dotación	Alambre de acero
Trenzado	trenzado a la izquierda
Tipo de producto	Cepillo circular