

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular Alambre INOX 0,50 mm, Ø del cepillo D1× Ø de perforación d1/rosca M: 115X22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	571250 115X22
GTIN	4017359013687
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Aplicación:

Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.

Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorticado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.

Descripción técnica

Ø del cepillo D ₁	115 mm
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Longitud de guarnición H ₁	24 mm
Velocidad de giro máxima	12500 min ⁻¹
Número de trenzados	20

Anchura de los filamentos L ₁	14 mm
Ø de la perforación d ₁	22 mm
Material dotación	Alambre INOX
Trenzado	trenzado a la izquierda
Tipo de producto	Cepillo circular