

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular Alambre INOX 0,50 mm, Ø del cepillo D1× Ø de perforación d1/rosca M: 178X22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	571250 178X22
GTIN	4017359017753
Clase de artículo	57L

**Descripción****Ejecución:**

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

**Aplicación:**

**Trenzado a la izquierda**, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.

Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descoricado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.

**Descripción técnica**

Grosor de las cerdas	0,5 mm
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	38 mm
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	178 mm
Velocidad de giro máxima	12500 min <sup>-1</sup>
Número de trenzados	32

Anchura de los filamentos L <sub>1</sub>	14 mm
Ø de la perforación d <sub>1</sub>	22 mm
Material dotación	Alambre INOX
Trenzado	trenzado a la izquierda
Tipo de producto	Cepillo circular