

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular de alambre Alambre de latón 0,15 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 80X22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	571050 80X22
GTIN	4017359162842
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Alambre montado a presión en cuerpo de acero. **Gran densidad de la guarnición**, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a **anillos reductores intercambiables** (incluido en el volumen de suministro).

Aplicación:

Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible.

Para el mecanizado de latón, cobre, metal ligero, etc. Para pulido, cepillado fino, etc.

Descripción técnica

Ø del cepillo D ₁	80 mm
Ø de anillo de reducción	8 mm
Longitud de guarnición H ₁	20 mm
Velocidad de giro máxima	10000 min ⁻¹
Anchura del cepillo	24 mm

Ø de la perforación d ₁	20 mm
Tipo de producto	Cepillo circular