

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular de alambre Alambre de latón 0,15 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 120X30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	571050 120X30
GTIN	4017359162750
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Alambre montado a presión en cuerpo de acero. **Gran densidad de la guarnición**, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a **anillos reductores intercambiables** (incluido en el volumen de suministro).

Aplicación:

Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible.

Para el mecanizado de latón, cobre, metal ligero, etc. Para pulido, cepillado fino, etc.

Descripción técnica

Ø de anillo de reducción	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Ø del cepillo D ₁	120 mm
Longitud de guarnición H ₁	33 mm
Velocidad de giro máxima	6000 min ⁻¹
Anchura del cepillo	25 mm

Ø de la perforación d ₁	30 mm
Tipo de producto	Cepillo circular