



Llave dinamométrica con escala de ajuste, Par máximo: 15Nm



Datos de pedido

Número de pedido	657235 15
GTIN	4571141275559
Clase de artículo	66F

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica de un brazo, regulable a través de escala micrométrica, con seguro contra un ajuste imprevisto. Con cabeza de carraca reversible y asiento cuadrado para insertos de llave de vaso.

Unidades de medida: Nm. Con mango metálico moleteado.

Función:

Al alcanzar el par ajustado, la llave se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible), y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.

Aplicación:

Para series medianas y grandes.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l_1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable

l_2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica

l_3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica

l_4 = calibre de puntas de la herramienta insertable

L = longitud total de la herramienta

T_1 = par de giro a ajustar

T_2 = par de giro prescrito

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descripción técnica

Peso	190 g
Display	analógico
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Par máximo	15 Nm
Precisión de medición par de giro	±3 %
Dirección de apriete	Apriete a la derecha
Graduación de la escala 1 marca de graduación =	0,1 Nm
Intervalo de par	3 - 15 Nm
Lectura conmutable	Nm
Forma de conexión	Cuadrado de accionamiento (carraca)
Longitud total L	195 mm
Ajuste del valor de disparo	con escala regulable
Respuesta	activadora
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [L ₃]	135 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Posibilidad de regulación valor de disparo	regulable
Principio de disparo	Activación mecánica de recorrido corto
Procedimiento de medición	Par de giro
Calibración	O1
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Datos protocolables	no
Señalización de disparo	acústica
Señalización de disparo	háptico
Técnica de medición	mecánico
Tipo de producto	Llave dinamométrica

Servicios

020020 1000

Calibración DAkkSLlave dinamométrica Par de giro
máximo 1000 Nm

CalibraciónLlave dinamométrica Par máximo 400 Nm

020010 400