



Caja de tuercas remachables ciegas



Datos de pedido

Número de pedido	770290
GTIN	4007081530019
Clase de artículo	74A

Descripción

Ejecución:

Remachadora manual de fundición a presión de aluminio de alta calidad, brazos de las pinzas de acero al CrV forjado. Cambio rápido de las espigas de rosca sin herramientas.

Suministro:

Remachadora manual para tuercas remachables ciegas "GBM 10" para materiales a ensamblar con un grosor de 0,25 a 3 mm. Incluye espiga de rosca y boquillas M4, M5 y M6, tuercas remachables ciegas en 4 medidas:

aprox. 50 unidades de aluminio M4×6×11,0 mm

aprox. 50 unidades de aluminio M5×7×11,5 mm

aprox. 50 unidades de aluminio M5×7×13,5 mm

aprox. 40 unidades de aluminio M6×9×15,5 mm.

En caja de plástico estable.

Para tuercas remachables ciegas de aluminio: M4 – M6

para tuercas remachables de acero, latón y acero fino: M4 – M5

Descripción técnica

Para tuercas remachables ciegas de aluminio	M4 – M6
para tuercas remachables de acero, latón y acero fino	M4 – M5

Tipo de producto

Remachadora manual