

HOLEX

**Alicate universal de vanadio, con cubiertas de 2 componentes en los mangos,
Longitud total: 180mm**



Datos de pedido

Número de pedido	702995 180
GTIN	4045197887320
Clase de artículo	72B

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 64 HRC), también adecuados para cuerda de piano.

Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5746

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.

Descripción técnica

Longitud total	180 mm
Valores de corte alambre duro hasta \varnothing	2,2 mm
Valores de corte cuerda de piano hasta \varnothing	1,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Propiedad de mordaza	interior dentado
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Cortes templados por inducción (aprox. 64 HRC), cuerpo de pinza forjado en estampa

Material	Acero al cromo vanadio
Superficie	pulido
exento de chispas	no
Tipo de producto	Alicata multifunción