

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular con mango Alambre de acero, latonado 0,25 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 50X10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574300 50X10
GTIN	4017359014622
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango **6 mm**.

El alambre de acero de alta resistencia está dotado de un fino recubrimiento de latón.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.

Para desoxidado, decapado, limpieza.

Descripción técnica

Grosor de las cerdas	0,25 mm
Ø del cepillo D ₁	50 mm
Longitud de guarnición H ₁	12 mm
Velocidad de giro máxima	15000 min ⁻¹
Anchura de los filamentos L ₁	10 mm

Ø de mango D _s	6 mm
Material dotación	Alambre de acero; latonado
Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular