



Juego de fresas con mango 8 piezas, acero en Z – basto, MD



Datos de pedido

Número de pedido	547120
GTIN	
Clase de artículo	52D

Descripción

Ejecución:

La innovadora forma geométrica del diente permite una potencia de arranque de viruta muy elevada al mismo tiempo que una marcha suave y una buena capacidad de guiado. Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se alcanza una elevada calidad en la superficie. Ø mango 6 mm.

Juegos con fresas con mango seleccionadas en las formas y dimensiones más habituales. Ø vástago 6 mm.

Aplicación:

Optimizado para el mecanizado de **acero y acero colado**.

Suministro:

1 ud. n.º 540740 de cada tam. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Descripción técnica

Dentado abreviatura	Acero Z
Grado de finura de dentado	basto
Material de corte	MD

Ø de mango	6 mm
Número de fresas con mango	8
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
GG(G)	adecuado		