

Garant**Fresa con mango, MD, Tipo: AF0627****Datos de pedido**

Número de pedido	541000 AF0627
GTIN	4045197887863
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Fresa con mango para desbarbado** con superficie guía sin filos en la punta.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Nota:

Número de revoluciones reducido para fresas con mango con una longitud total de 120 mm: máximo 11 000 min^{#1}

Descripción técnica

Dentado abreviatura	Z7
Ø de mango	6 mm

Tipo de dentado	con dentado cruzado
Longitud total	60 mm
Grado de finura de dentado	medio
Ø del cabezal	6 mm
Descripción de la forma	Cilindro con superficie guía
Longitud de cabeza	27 mm
Serie	Dentado Z3
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango