


**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular con mango Alambre de acero, latonado 0,25 mm, Ø del cepillo D1 x ancho de corte L1: 70X10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574300 70X10
GTIN	4017359027974
Clase de artículo	57L

**Descripción****Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

El alambre de acero de alta resistencia está dotado de un fino recubrimiento de latón.

**Aplicación:**

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.

Para desoxidado, decapado, limpieza.

**Descripción técnica**

Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	19 mm
Grosor de las cerdas	0,25 mm
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	70 mm
Velocidad de giro máxima	15000 min <sup>-1</sup>
Anchura de los filamentos L <sub>1</sub>	9 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm

Material dotación	Alambre de acero; latonado
Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular