



## Lámpara LED con batería Versión 0 sin batería, 18 V, Tipo: M18SLED



### Datos de pedido

Número de pedido	073211 M18SLED
GTIN	4002395287147
Clase de artículo	07A

### Descripción

#### Ejecución:

Resistentes lámparas de batería de iones de litio con luminosidad elevada. **Resistente lámparas con batería de iones de litio con tecnología TRUEVIEW™.**

- **Cabeza del proyector basculante de hasta 1250 lúmenes.**
- **Alcance 650 m.**
- **4 niveles de luminosidad para la máxima flexibilidad.**

Con modo de rayo puntual y modo de rayo de inundación.

#### Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

#### Idóneo para:

Baterías Milwaukee de 18 V (n.º 073816 MB18 y 073827 MB18).

#### Suministro:

**Lámpara de batería sin batería y sin cargador.**

### Descripción técnica

Quality Dress	M18SLED-0
Tensión de batería	18 V
Clase de protección IP	IP 54

Corriente de alumbrado nivel 2	1200 lm
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Peso sin batería	1000 g
Suministro de energía	a batería
Corriente de alumbrado	1250 lm
Bombilla	Módulo LED
Zona ATEX	ninguno
Atributo del nombre de producto	18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo de producto	Lámpara de trabajo

## Accesorios

lones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C