



## Amoladora angular GWS, Tipo: 19-125CIE



### Datos de pedido

Número de pedido	077109 19-125CIE
GTIN	3165140838382
Clase de artículo	03C

### Descripción

#### Ejecución:

**Amoladora angular muy potente de 1900 W para la máxima productividad y la protección óptima del usuario**

- **Larga vida útil gracias a los motores con refrigeración directa, Constant-Electronic, protección contra sobrecargas y una larga duración de las escobillas de carbón.**
- **Manejo fácil gracias a su esbelta carcasa con superficie Softgrip para una sujeción segura.**
- **Empuñadura adicional Vibration Control con una reducción de las vibraciones en un 40 % para una mejor fatiga durante el trabajo (EN 60745).**
- **Protección óptima del usuario mediante KickBack Stop, protección contra el re arranque, cubierta protectora a prueba de torsión y reducción de vibraciones.**

**Motor de 1900 W con regulación electrónica de la velocidad.**

#### Suministro:

Incluye cubierta protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional.

### Descripción técnica

Longitud	311 mm
Profundidad de corte máxima	34 mm
Consumo de potencia	1900 W
Ø máximo de muela	125 mm

Parada kick back	sí
Peso	2,4 kg
Vibraciones máximas según EN	6 m/s <sup>2</sup>
Quality Dress	GWS 19-125 CIE
Particularidad	Control electrónico de la velocidad de giro
Bloqueo contra re arranque	sí
Altura	103 mm
Intervalo de revoluciones	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadoras angulares