

Garant

Destornillador para Torx® con mango Haptoprene de 2 componentes, Perfil Torx®: TX20/250



Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 625330 TX20/250 |
| GTIN | 4045197923035 |
| Clase de artículo | 61C |

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie de **Haptoprene** de fácil agarre y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. **Hoja** de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra. A partir del tam. TX30 hexagonal para ayuda de llave.

Ventaja:

Gracias al **taladro en el perfil Torx®** también es adecuado para tornillos con pasador de seguridad.

Longitud de cuchilla cortante: 250 mm

Longitud total: 350 mm

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|---|
| Longitud de cuchilla cortante | 250 mm |
| Longitud total | 350 mm |
| Perfil Torx® | TX20 |
| Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® con perforación |
| Material cuchilla | Acero especial al cromo vanadio |
| Material mango | Mango Haptoprene de 2 componentes |
| Tipo de producto | Destornilladores |

