

Garant**Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 17mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614800 17
GTIN	4045197160270
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Longitud llave L: 233 mm

Anchura de boca b: 36,6 mm

Altura de boca h_1 : 7,9 mm

Altura del anillo h_2 : 10,9 mm

Ø anillo D: 33,3 mm

Esfuerzo de par de giro carraca: 270 Nm

Descripción técnica

Ancho de llave	17 mm
Longitud llave L	233 mm
Altura de boca h_1	7,9 mm
Ø anillo D	33,3 mm
Anchura de boca b	36,6 mm
Altura del anillo h_2	10,9 mm
Esfuerzo de par de giro carraca	270 Nm
Medidas anchos de llave	métrico

Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave