

Garant**Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614800 11
GTIN	4045197160218
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Longitud llave L: 168 mm

Anchura de boca b: 24 mm

Altura de boca h_1 : 5,3 mm

Altura del anillo h_2 : 8,3 mm

Ø anillo D: 22,5 mm

Esfuerzo de par de giro carraca: 80 Nm

Descripción técnica

Ancho de llave	11 mm
Altura del anillo h_2	8,3 mm
Ø anillo D	22,5 mm
Anchura de boca b	24 mm
Longitud llave L	168 mm
Altura de boca h_1	5,3 mm
Esfuerzo de par de giro carraca	80 Nm
Medidas anchos de llave	métrico

Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave