



## Luminaria de trabajo de LED, Tipo: 7



### Datos de pedido

Número de pedido	081415 7
GTIN	4260131238055
Clase de artículo	08C

### Descripción

#### Ejecución:

Lámparas de trabajo de alta potencia, duraderas y robustas con **eje flexible y potente pie magnético**. Conexión a una fuente de alimentación de 24 V o una dirección de máquina. Luz LED de alto rendimiento en carcasa de aluminio, blanco frío, aprox. 5500 Kelvin. Base de la lámpara con palpador elegante incorporado y dotado de función de atenuación. Ancho ángulo de emisión de 120° con iluminación uniforme.

#### Norma:

Luminarias de trabajo con **eje flexible y pie magnético potente**.

- **Protegidas contra el polvo y las salpicaduras de agua según IP65.**
- **Luz LED de alto rendimiento en carcasa de aluminio, blanco frío, aprox. 5500 Kelvin.**
- **Base de la lámpara con palpador elegante incorporado dotado de función de atenuación.**

Ancho ángulo de emisión de 120° con iluminación uniforme.

#### Suministro:

Incluye fuente de alimentación.

Clase de protección IP: IP 65

Consumo de potencia: 4,5 W

Corriente de alumbrado: 450 lm

Cuerpo de lámparas altura: 600 mm

Ø de pie magnético: 66 mm

Clase de eficiencia energética : A

Peso: 950 g

## Descripción técnica

Peso	950 g
Consumo de potencia	4,5 W
Corriente de alumbrado	450 lm
Suministro de energía	alimentado en la red
Cuerpo de lámparas altura	600 mm
Clase de eficiencia energética	A
Clase de protección IP	IP 65
Ø de pie magnético	66 mm

## Accesorios

Soporte magnético Ø placa de montaje arriba 95 mm	081419 95
Abrazadera de mesa Ø placa de montaje arriba 95 mm	081418 95