

Garant**Destornillador dinamométrico sin escala, asiento para puntas intercambiables, Par máximo: 1600cNm****Datos de pedido**

Número de pedido	659908 1600
GTIN	4045197923516
Clase de artículo	61E

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido con superficie de **Haptoprene®** agradable al contacto con la piel, que permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las **manos húmedas o aceitosas**. Al alcanzarse el valor de par de giro, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente. El par de disparo es superior que el par de apriete (protección contra sobrecarga).

El par de giro deseado se puede ajustar de forma continua con ayuda de un dispositivo de comprobación del par de giro (n.º 654300 – 654460) y un destornillador de 6 caras SW5 (no incluido en el suministro). Preajuste de fábrica a partir de 20 unidades por tamaño. Para el **asiento de varillas intercambiables de 8 mm** (n.º 659870 – 659884). Mango de tipo pistola para transmitir pares elevados.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descripción técnica

Par máximo	1600 cNm
Varillas intercambiables adecuadas	8 mm
Par ajustado	10 Nm
Precisión de medición par de giro	±6 %

Intervalo de par	320 - 1600 cNm
Intervalo de par	3,2 - 16 Nm
Lectura conmutable	Nm
Peso	194 g
Principio de disparo	acoplamiento a fricción mecánico
Posibilidad de regulación valor de disparo	preajustado
Forma de conexión	cuchilla intercambiable
Norma	DIN EN ISO 6789
Respuesta	activadora
Longitud total L	126 mm
Procedimiento de medición	Par de giro
Ajuste del valor de disparo	sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
Calibración	O6
Calibración	O7
Dirección de apriete	Apriete a la derecha
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Datos protocolables	no
Señalización de disparo	acústica
Señalización de disparo	háptico
Técnica de medición	mecánico
Tipo de producto	atornillador dinamométrico

Servicios

CalibraciónLlave dinamométrica Par máximo 400 Nm	020010 400
AjusteLlave dinamométrica sin escala Tipo SET	020080 SET
Calibración y ajusteLlave dinamométrica sin escala Par máximo 400 Nm	020090 400
Calibración y ajusteDestornillador dinamométrico sin escala Par máximo 0,04-20 Nm	020170 0,04-20

Calibración tornillador dinamométrico Par máximo
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Accesorios

Aparato de comprobación electrónico para
destornilladores dinamométricos "TST" Par máximo 25 Nm

654300 25

Varilla de 8 mm para Phillips Tamaño de ranura en cruz 1

659870 1

Varilla de 8 mm para Phillips Tamaño de ranura en cruz 2

659870 2

Varilla de 8 mm para Phillips Tamaño de ranura en cruz 3

659870 3

Varilla de 8 mm Pozidriv Tamaño de ranura en cruz 2

659872 2

Varilla de 8 mm Pozidriv Tamaño de ranura en cruz 3

659872 3

Varilla de 8 mm hexagonal Hexágono 10 mm

659878 10

Varilla de 8 mm hexagonal Hexágono 4 mm

659878 4

Varilla de 8 mm hexagonal Hexágono 5 mm

659878 5

Varilla de 8 mm hexagonal Hexágono 6 mm

659878 6

Varilla de 8 mm hexagonal Hexágono 8 mm

659878 8

Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal Ancho de llave 10 mm

659880 10

Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal Ancho de llave 11 mm

659880 11

Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal Ancho de llave 12 mm

659880 12

Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal Ancho de llave 13 mm

659880 13

Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal Ancho de llave 5,5 mm

659880 5,5

Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal Ancho de llave 6 mm

659880 6

Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal Ancho de llave 7 mm

659880 7

Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal Ancho de llave 8 mm

659880 8

Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal Ancho de llave 9 mm	659880 9
Varilla de 8 mm paraTorx® Perfil Torx® TX15	659882 TX15
Varilla de 8 mm paraTorx® Perfil Torx® TX20	659882 TX20
Varilla de 8 mm paraTorx® Perfil Torx® TX25	659882 TX25
Varilla de 8 mm paraTorx® Perfil Torx® TX30	659882 TX30
Varilla de 8 mm paraTorx® Perfil Torx® TX40	659882 TX40
Varilla de 8 mm paraTorx® Perfil Torx® TX45	659882 TX45
Varilla de 8 mm paraTorx Plus® Perfil Torx Plus® 10IP	659884 10IP
Varilla de 8 mm paraTorx Plus® Perfil Torx Plus® 15IP	659884 15IP
Varilla de 8 mm paraTorx Plus® Perfil Torx Plus® 20IP	659884 20IP
Varilla de 8 mm paraTorx Plus® Perfil Torx Plus® 25IP	659884 25IP
Varilla de 8 mm paraTorx Plus® Perfil Torx Plus® 30IP	659884 30IP