



## Ergo Arco de sierra profesional para metal 325 con hoja bimetálica 24 dientes



### Datos de pedido

Número de pedido	580600
GTIN	7311518214852
Clase de artículo	58Z

### Descripción

#### Ejecución:

**Arco de sierra único para metales ergonómico BAHCO** con la máxima tensión de la hoja (más de 1000 N o 100 kp). Construcción ergonómica para trabajar sin fatiga. **Fijación de la hoja extremadamente sencilla con apoyo de resorte** para el cambio rápido de la hoja **con proceso de tensado automático**. Fijación alternativa de la hoja en 55° para cortes enrasados. Longitud total 400 mm.

La sierra de arco con su llamativo arco de sierra se caracteriza por las hojas de sierra sujetas en el arco en forma de U. La limitación de la profundidad de corte de las sierras de arco manuales representa la distancia hasta el arco. Con esta forma de asiento se pueden utilizar hojas de sierra especialmente delgadas, que podrían doblarse en otras formas de sierra en caso de un movimiento de corte por ambos lados que no represente una tracción. Gracias a las delgadas hojas de sierra manual se reduce el trabajo de arranque de viruta debido al reducido ancho de corte que se ha de mecanizar. De este modo, este tipo de sierra representa el estándar clásico en las sierras manuales en el procesamiento de metales.

#### Suministro:

Incluye hoja de sierra manual de bimetálica SANDFLEX® n.º 582900.

Longitud hoja: 300 mm

### Descripción técnica

Dientes por pulgada	24
Longitud total	400 mm
Longitud hoja	300 mm

Tensión de la hoja hasta	1000 N
ángulo de hoja de sierra alternativo	55 grados
Tipo de producto	Arco de sierra para metal

---

## Accesorios

Hoja de sierra de mano, de un lado SANDFLEX®, bimetal	582850
Hoja de sierra de mano, de un lado SANDFLEX®, bimetal	582920
Hoja de sierra de mano, de un lado SANDFLEX®, bimetal	582900