

**Garant****Llave estrella de carraca de dos bocas acodada 15°, Ancho de llave: 12X13mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614845 12X13
GTIN	4045197415899
Clase de artículo	61B

**Descripción****Ejecución:**

Forjado en estampa, con carracas de estrella estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados. Conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

**Descripción técnica**

Longitud total L	170 mm
Ø máximo de anillo D2	26,5 mm
Anchura de llave $a_2$	13 mm
Ø máximo de anillo D1	24,6 mm
Anchura de llave $a_1$	12 mm
Altura máxima del anillo $h_2$	9 mm
Altura máxima del anillo $h_1$	8,9 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Número de dientes	5
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave

---

## Accesorios

Adaptador para llave estrella de carraca Tipo 2	614850 2
---	----------