

**HOLEX****Arco de sierra para metal con mango con hoja bimetálica 24 dientes****Datos de pedido**

Número de pedido	580800
GTIN	4045197377449
Clase de artículo	52S

**Descripción****Ejecución:**

Arco de sierra para metales, arco totalmente metálico. Fijación alternativa de la hoja en 90° para cortes enrasados. Mango de plástico. Longitud total 520 mm.

La sierra de arco con su llamativo arco de sierra se caracteriza por las hojas de sierra sujetas en el arco en forma de U. La limitación de la profundidad de corte de las sierras de arco manuales representa la distancia hasta el arco. Con esta forma de asiento se pueden utilizar hojas de sierra especialmente delgadas, que podrían doblarse en otras formas de sierra en caso de un movimiento de corte por ambos lados que no represente una tracción. Gracias a las delgadas hojas de sierra manual se reduce el trabajo de arranque de viruta debido al reducido ancho de corte que se ha de mecanizar. De este modo, este tipo de sierra representa el estándar clásico en las sierras manuales en el procesamiento de metales.

**Suministro:**

Incluye hoja de sierra manual bimetálica HOLEX n.º 582970.

Longitud hoja: 300 mm

**Descripción técnica**

Dientes por pulgada	24
Longitud hoja	300 mm
Tipo de producto	Arco de sierra para metal

**Accesorios**

Hoja de sierra de mano, de un ladobimetálicas

582970