

**Garant****Arco de sierra para metal con hoja bimetálica GARANT 18 – 32 dientes progresivos****Datos de pedido**

Número de pedido	580400
GTIN	4045197377432
Clase de artículo	51S

**Descripción****Ejecución:**

Arco de sierra manual desarrollado según los **últimos conocimientos en ergonomía** para el trabajo sin cansancio y con un máximo rendimiento de aserrado. **Marco extremadamente ligero y altamente resistente de dos componentes** con **insertos antideslizantes agradables al tacto**. **Tensión de la hoja hasta 1000 N (100 kp)** ajustable fácilmente a través de la tuerca de apriete integrada en el mango. **Fijación alternativa de la hoja en 55°** para cortes enrasados. Longitud total 395 mm.

La sierra de arco con su llamativo arco de sierra se caracteriza por las hojas de sierra sujetas en el arco en forma de U. La limitación de la profundidad de corte de las sierras de arco manuales representa la distancia hasta el arco. Con esta forma de asiento se pueden utilizar hojas de sierra especialmente delgadas, que podrían doblarse en otras formas de sierra en caso de un movimiento de corte por ambos lados que no represente una tracción. Gracias a las delgadas hojas de sierra manual se reduce el trabajo de arranque de viruta debido al reducido ancho de corte que se ha de mecanizar. De este modo, este tipo de sierra representa el estándar clásico en las sierras manuales en el procesamiento de metales.

**Suministro:**

Incluye hoja de sierra universal bimetál GARANT 1 x n.º 582500: progresiva 18-32 dientes/pulgada.

Longitud hoja: 300 mm

**Descripción técnica**

Dientes por pulgada	18 – 32 progresivo
---------------------	--------------------

Longitud total	395 mm
Longitud hoja	300 mm
Tensión de la hoja hasta	1000 N
ángulo de hoja de sierra alternativo	55 grados
Tipo de producto	Arco de sierra para metal

---

## Accesorios

Hoja de sierra de mano, de un lado bimetálicas	582950
Hoja de sierra de mano, de un lado Bimetal progresivo	582500