

**Garant****Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614820 11
GTIN	4045197218766
Clase de artículo	61B

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

**Descripción técnica**

Ø anillo D	22,5 mm
Altura del anillo h <sub>2</sub>	8,3 mm
Longitud llave L	168 mm
Ancho de llave	11 mm
Anchura de boca b	24 mm
Altura de boca h <sub>1</sub>	5,3 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	15 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave