

Garant**Alicates de precisión para arandelas de seguridad, Tipo: J2****Datos de pedido**

Número de pedido	719770 J2
GTIN	4045197504012
Clase de artículo	71B

Descripción**Ejecución:**

Partes del mango y la articulación forjadas. Puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; introducidas a presión en el cuerpo de pinza.

Pinza negra. Cabeza rectificada. Mangos revestidos de plástico.

Con puntas de precisión insertadas. Forma C, mordazas rectas.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Descripción técnica

para \varnothing de arandela de seguridad interior	19 - 60 mm
Forma	C
\varnothing de puntas	1,8 mm
Longitud total	180 mm
Norma	DIN 5256 C
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo interior recto
Forma mordazas	recta

Mango	revestidos de plástico
Material	Acero especial
Material punta	Acero especial
Superficie	negro
Articulación con muelle de apertura integrado	sí
Mango con dispositivo de sujeción	no
Punta intercambiable	no
Tipo de producto	Alicate para anillos de seguridad