

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo redondo de una fila, trenzado Alambre de acero 0,50 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 250X15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	570325 250X15
GTIN	4017359178270
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Cepillo redondo recto con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y fijado a presión en cuerpo de acero. **Trenzado a la izquierda**, se evita con seguridad un aflojamiento temprano. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Aplicación:

Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de piezas metálicas, también para la limpieza de hojas de encofrado. Para uso estacionario.

Descripción técnica

Longitud de guarnición H ₁	42 mm
Número de trenzados	52
Ø del cepillo D ₁	250 mm
Velocidad de giro máxima	5000 min ⁻¹

Anchura del cepillo	15 mm
Ø de la perforación d ₁	51 mm
Material dotación	Alambre de acero
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Tipo de producto	Cepillo circular