

**LENOX** **Corona perforadora bimetálica, Diámetro: 76mm****Datos de pedido**

Número de pedido	589030 76
GTIN	082472300482
Clase de artículo	58Z

**Descripción****Ejecución:**

Construcción robusta resistente a la rotura, con dentado variable en cuerpo flexible de acero especial (bimetal). El fondo rígido, reforzado, está provisto de rosca y taladros de arrastre (a partir de Ø 32 mm) para que se asienten de forma segura en el mango. La alta calidad de los dientes de HSS, la geometría de los dientes y las tolerancias reducidas garantizan un rendimiento de corte máximo y una vida útil prolongada. Dentado variado 4,5 / 5,5 dientes por pulgada con dientes reforzados (Tough Teeth). Profundidad de corte máxima para todos los tamaños 40 mm. El revestimiento optimizado reduce la generación de calor. SPEED SLOT: eliminación rápida del núcleo de perforación gracias a las escotaduras escalonadas.

**Aplicación:**

En taladradoras fijas, tornos o taladradoras manuales eléctricas con la velocidad de giro adecuada. Para cortar orificios circulares en material de pared desde delgada hasta medianamente gruesa, con superficie de pieza plana o abovedada. Adecuadas para todos los materiales como acero, acero fino, latón, cobre, hierro colado, metal ligero, madera, placas de yeso y de plástico, etc. La alimentación de lubricante prolonga la duración (metales). Muy adecuadas también para chapas de carrocería delgadas.

**Recomendación:**

El uso de aceite de corte p. ej. n.º 084205 tam. 0,25 alarga la duración y permite alcanzar un avance del trabajo más rápido.

**Nota:**

Los vástagos de asiento y las coronas perforadoras son compatibles con todas las coronas perforadoras bimetálicas habituales en el comercio, excepto Bosch-SDS. Para coronas perforadoras para piedra, véase n.º 788000. Para cortador circular de metal duro para acero, véase n.º 118400, 118500, 119000.

## Descripción técnica

Diámetro	76 mm
N.º de revoluciones recomendado acero	115 min <sup>-1</sup>
N.º de revoluciones recomendado Aluminio	170 min <sup>-1</sup>
N.º de revoluciones recomendado INOX	55 min <sup>-1</sup>
Dientes por pulgada	4,5 / 5,5
Tipo de producto	Corona perforadora

## Accesorios

Vástago de asiento, Tipo: 210L	589310 210L
Broca de centrar refrentada con MD, Tipo: 6KT	589432 6KT
Vástago de asiento, Tipo: 210S	589310 210S
Broca de centrar HSS, Tipo: 6KT	589430 6KT