



Muela de vaso combinada de diamante para Deckel S0 / S0E D×T×H (mm), 100×30×20, Tipo: D64



Datos de pedido

Número de pedido	597112 D64
GTIN	9003171539394
Clase de artículo	53Y

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas de vaso con revestimiento de CBN o diamante.

Muelas abrasivas para herramientas de alto rendimiento con recubrimiento de material superabrasivo (CBN o diamante) en aglomerado de resina sintética, para una duración máxima y al mismo tiempo una gran capacidad abrasiva. El sistema de cuerpo soporte sándwich a base de aglomerantes de aluminio garantiza una gran amortiguación de las vibraciones y, por lo tanto, un rectificado suave con resultados de rectificado constantes y una calidad superficial elevada.

Aplicación:

Para el rectificado previo o el acabado rentables de buriles de HSS, metal duro, sin cambiar la muela abrasiva para Deckel S0 / S0E. Uso en pares posible con n.º 597111 / 597112 o 597121 / 597122.

Recubrimiento de diamante para rectificados de alto rendimiento de materiales no ferrosos de viruta corta, como metal duro, materiales de corte policristalinos (PCD), materiales cerámicos (PKS). **Especificación D15C50B, D64C50B W-Carbide.**

Descripción técnica

Tamaño de grano	D64
Símbolo de medio abrasivo	D
Especificación	D64C50B W-Carbide
Medio abrasivo	Diamante
Procedimientos abrasivos	Rectificado de herramientas
Forma	11A2
Ø de muela D	100 mm
Anchura de muela T	30 mm
Atributo del nombre de producto	100×30×20
Ø de perforación H	20 mm
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal	8 mm
Revestimiento abrasivo altura X	2 mm
Tipo de producto	Muela abrasiva de vaso

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Metal duro (MD)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		