

**Muela para esmeriladora D×T×H (mm), 300 × 40 × 76, Tipo: EK60****Datos de pedido**

Número de pedido	596610 EK60
GTIN	9003170014199
Clase de artículo	53Y

Descripción**Ejecución:**

Forma 5 con rebaje en un lado 125 × 20 mm. **Muelas para esmeriladora de alta calidad, de larga duración** en aglomerante cerámico. Concentricidad y planeidad elevadas, velocidad de trabajo máxima 40 m/s. **Uso universal** en rectificadoras dobles para desbarbar, afilar y reafilar herramientas.

Aplicación:

Para aceros templados y HSS.

Especificación:

Corindón fino blanco, grado de dureza M.

Suministro:

Incluye anillos de reducción para las perforaciones indicadas.

Nota:

Discos de lijado compactos de fieltro, ver n.º 568725 ss.

Descripción técnica

Tamaño de grano	60
Grado de finura	medio

Símbolo de medio abrasivo	A
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Especificación	Corindón fino blanco, grado de dureza M
Medio abrasivo	Corindón fino blanco
Procedimientos abrasivos	Banco de amolar
Ø interior anillo de reducción	51 mm
Ø interior anillo de reducción	40 mm
Forma	5
Ø de muela D	300 mm
Anchura de muela T	40 mm
Atributo del nombre de producto	300 × 40 × 76
Ø de perforación H	76 mm
Tipo de producto	Muela para esmeriladora

Accesorios

Juego de anillos de reducción Para taladro natural de la muela abrasiva 76 mm

596000 76