



Muela abrasiva de vaso CBN D×T×H (mm), 75×30×20, Tipo: B126



Datos de pedido

Número de pedido	597210 B126
GTIN	9003176407773
Clase de artículo	53Y

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas para herramientas con recubrimiento de material de rectificado CBN en aglomerado de resina sintética, para una duración máxima y al mismo tiempo una gran capacidad abrasiva. El sistema de cuerpo soporte sándwich a base de aglomerantes de aluminio garantiza una gran amortiguación de las vibraciones y, por lo tanto, un rectificado suave con resultados de rectificado constantes y una calidad superficial elevada. Para calidad superficial fina con gran capacidad abrasiva. **Especificación: B126C75B AMIGO-HSS.**

Aplicación:

Para el rectificado de herramientas en todas las máquinas rectificadoras de herramientas de uso corriente. Para el rectificado de aceros altamente aleados (HSS) para herramientas y cementados, estelita.

Forma: 11V9

Revestimiento abrasivo altura X: 10 mm

Símbolo de medio abrasivo: CBN

Descripción técnica

Tamaño de grano	B126
-----------------	------

Símbolo de medio abrasivo	CBN
Especificación	B126C75B AMIGO-HSS
Medio abrasivo	Nitruro de boro cúbico
Procedimientos abrasivos	Rectificado de herramientas
Forma	11V9
Ø de muela D	75 mm
Anchura de muela T	30 mm
Atributo del nombre de producto	75×30×20
Ø de perforación H	20 mm
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal	2 mm
Revestimiento abrasivo altura X	10 mm
Tipo de producto	Muela abrasiva de vaso

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		